

**NSK**  
Create it

**get it!**

NSK Kampanjerbudanden

1 SEPTEMBER TILL 31 DECEMBER 2024



## Nyhet VarioSurg 4

“ **96 %** vill fortsätta använda  
NSK hand- och vinkelstycken\*  
**är du en av dem?** ”

\*Enkät sponsor Nakanishi Inc. Utförd av INTAGE Healthcare Inc. Juli 2023

**Ti-Max Z**  
Upp till **50% rabatt** på världens  
kraftfullaste turbiner och vinkelstycken



**TAKE IT FOR A SPIN!**

# Luftturbiner/Vinkelstycken

## Ti-Max Z

Upplev som aldrig förr den överträffade skärkraften hos branschens ledande 44W-turbin. Gör det enkelt att ta bort zirkoniumoxid, vilket minskar tiden vid stolen och minimerar patientens obehag.

**PRISSÄNKNINGAR PÅ HELA Z-SERIEN  
SKAFFA DINA FAVORITER TILL ETT LÄGRE PRIS!**



MODELL Z890L

**8.990 SEK\***  
15.900 SEK\*



MODELL Z990L

**8.990 SEK\***  
15.900 SEK\*



MODELL Z micro

**13.200 SEK\***  
15.900 SEK\*

Finns även för KaVo®MULTiflex® LUX-koppling (KL), Sirona® snabbkoppling (SL) och W&H® Roto Quick®-koppling (WL)

## Oslagbar kraft

### Ti-Max Z Turbine Z990 / Z890

### Världens kraftfullaste turbin 44W\*

\*Z990L, Lufttryck vid 0,42 Mpa

- Oslagbar kraft! **44 W**
- Quickstop
- Dynamic Power System gör turbinen effektiv vilket kortar ner arbetstiden
- Duragrip, halkfri och reptålig
- Titan
- 4-punkts vattenspray
- Kompatibel med alla kopplingar



Mer information



**KAMPANJ**

**Köp 5 instrument från Z-serien**

# Luftturbiner/Vinkelstycken

## Ti-Max Z LÅGVARV

PRISSÄNKNINGAR PÅ HELA Z-SERIEN  
SKAFFA DINA FAVORITER TILL ETT LÄGRE PRIS!



Instrumenten i Z-serien lågvarv är optimalt utformade för att ge dig ännu bättre åtkomst och sikt. Med ultra-minihuvuden och de smalaste halsarna någonsin når du svåråtkomliga behandlingsområden. Ljudnivån är lägsta möjliga och vibrationerna knappt märkbara. Z-serien är tillverkad i titan och ytbehandlad med NSK Duracoat.



Optisk 1:1  
MODELL Z25L  
• 1:1 Direktdrift

**7.900 SEK\***  
10.680-SEK\*



Optisk 1:5  
MODELL Z95L  
• 1:5 Ökning

**11.990 SEK\***  
16.210-SEK\*



Optisk 1:4,2  
MODELL Z45L  
• 1:4,2 Ökning

**14.170 SEK\***  
15.890-SEK\*



## DAGS ATT BYTA



Se hur effektivt NSK vinkelstycken minskar aerosolen inne i kliniken

### Mindre aerosoler mindre risk



Endast vatten



Vatten och sprayluft

### Lätt att växla mellan spray på/av



Snabbt och enkelt att byta mellan vatten och spray.

NSK har uppfunnit ett nytt sätt för att minska aerosolen som skapas i roterande instrument. Ingen annan tillverkare av roterande instrument erbjuder denna bekväma och effektiva funktion. Sprayluften bidrar till att skapa aerosoler i och runt patienten. Vinkelstycket producerar mycket mindre aerosoler jämfört med turbiner och genom att stänga av luftsprayen i dessa instrument genereras ännu mindre aerosol. Detta innebär att riskerna för smitta och infektioner minskar avsevärt.

# och få en **Sonos Move 2!**



# Luftturbiner/Vinkelstycken

## S-Max M

TURBINVINKELSTYCKEN

NSK's prisvärda standardserie erbjuder kvalitetsinstrument med hållbara interna komponenter. Vinkelstyckena har en slimmad design med smalare grepp, vilket gör det enklare för användaren att obehindrat nå även molarer. I samtliga produkter ingår NSKs push button chuck för enkelt och säkert borrarbyte utan krav på verktyg.. Instrumenten når hela 26 W i effekt, samtidigt som vibration och ljudnivå är låg. Höljet i S-Max-serien är tillverkad i rostfritt stål, den blåstrade ytbehandlingen ger ett säkert grepp.



MODELL M900L

**7.450 SEK\***  
8.350-SEK\*



MODELL M800L

**7.450 SEK\***  
8.350-SEK\*

Finns även för KaVo®MULTIFlex® LUX-koppling (KL), Sirona® snabbkoppling (SL) och W&H® Roto Quick®-koppling (WL)

## S-Max M

LÅGVARV

S-Max lågvarvsserie är driftsäker, har hög prestanda och interna komponenter med mycket hög hållbarhet. Designen är slimmad. Chucksystemet gör borrarbytet enkelt och säkert. M95-, M25- och M15-vinkelstycken finns både med och utan ljus, M65 finns enbart utan ljus.



Optisk 1:5

MODELL M95L  
• 1:5 Ökning

**9.640 SEK\***  
10.820-SEK\*



Optisk 1:1

MODELL M25L  
• 1:1 Direkt drift

**6.860 SEK\***  
7.700-SEK\*



Optisk 1:1

MODELL M65L  
• 1:1 Direkt drift

**5.600 SEK\***  
6.400-SEK\*



Non optic 4:1

MODELL FX57m  
• 4:1 Reducering

**3.230 SEK\***  
3.620-SEK\*

## Ti-Max X55

Ett IPR-vinkelstycke är ett vinkelstycke för interproximal reduktion (IPR) av tänder. Det är utformat för att avlägsna minimala mängder tandmaterial från sidoytorna av tänderna, främst mellan tänderna, för att skapa utrymme och korrigera tändernas placering. IPR-vinkelstycket möjliggör noggrann och kontrollerad tandjustering genom att ta bort små mängder emalj. Det är en viktig komponent inom ortodontisk behandling, särskilt vid användning av tandställningar eller andra tandregleringsmetoder, för att uppnå önskad tandposition och en harmonisk bettjustering



Non optic 4:1

MODELL Ti-Max X55  
• 4:1 Reducering

**5.625 SEK\***  
7.500-SEK\*

Finns även med ljus (optisk) Ti-Max X55L

## KAMPANJ

**Köp 5 instrument från M-serien  
och få en Sonos Era 100!**





# Oral hygien

## Varios Combi Pro

KOMPLETT LÖSNING MED SCALER OCH AIRPOLISH  
FÖR BÅDE SUPRA- OCH SUBGINGIVALA BEHANDLINGAR

3-I-1  
ULTRALJUD MED SKONSAM  
I-PIEZOTEKNIK OCH AIRPOLISH

Varios Combi Pro innehåller:

- Kontrollenhet
- Ultraljudssats inkl. LED-handstycke
- Supragingival airpolish
- Multifunktionell fotpedal
- Spetsar G4, G8 och G16
- Andra tillbehör

MODELL **Varios Combi Pro**

**56.300 SEK\***  
84.850 SEK\*



QR-kod till  
kursutbud



### VÄRDEPAKET P4+C

#### Varios Combi Pro

med ultraljuds- och airpolish  
för supragingival användning

+ Perio-sats  
(Supra- och subgingival användning)

+ Ett extra ultraljudshandstycke  
**Varios2 LUX HP**

+ iCart Prophy

**85.290 SEK\***  
106.620 SEK\*



Jag använder Varios Combi Pro dagligen i behandling av parodontala och peri-implantära sjukdomar. Utbudet av typer av spetsar är bra och anpassas till den individuella behandlingen. Airpolish i samma enhet som ultraljudsscaler. Frekvens och mängd pulver är lätt att justera. Lätt att hantera och ett bra verktyg!

#### Heidi Andersen

Tandläkare MNTF och specialist i parodontologi  
Tannlegene i Concordiabygget, Lilleström



# Oral hygien

## Prophy-Mate neo

AIRPOLISH FÖR SUPRAGINGIVAL ANVÄNDNING

Prophy-Mate neo finns med fattning som passar till NSK PTL, KaVo MULTiflex LUX, Sirona, W&H Roto Quick och Bien-Air Uniflex.



### VÄRDEPAKET P1

Prophy-Mate neo



+ Ett extra Prophy-Mate neo-handstycke



+ FLASH pearl  
4 x 300g  
(Kalciumbaserat rengöringspulver)



**13.900 SEK\***  
16.580 SEK\*

## Perio-Mate

AIRPOLISH FÖR SUPRA- OCH SUBGINGIVAL ANVÄNDNING



Perio-Mate finns med fattning som passar till NSK PTL, KaVo MULTiflex LUX, Sirona, W&H Roto Quick och Bien-Air Uniflex.



### VÄRDEPAKET P2

Perio-Mate



+ Ett extra Perio-Mate-handstycke



+ Perio Mate-pulver  
2 x 160g  
(Glycinbaserat pulver)



**15.900 SEK\***  
18.950 SEK\*

## MEGAPACK P3

## KOMBINERAT SPARPAKET P1 och P2

Prophy-Mate neo + Perio-Mate

**26.540 SEK\***  
33.170 SEK\*  
SPARA 6.630 SEK\*

# Oral hygien

## Perio-Mate Powder

SUPRA- OCH SUBGINGIVALT PULVER



- Genomsnittlig pulverpartikeldiameter är 23 µm
- Pulvret är glycinbaserat
- Används supra- och subgingivalt
- Vattenlösligt för att förhindra subgingival retention

MODELL Perio-Mate Powder  
• 2 x 160g

**870 SEK\***

## FLASH pearl

SUPRAGINGIVALT PULVER



FLASH Pearl är ett kalciumrengöringspulver med en genomsnittlig partikelstorlek på 54 µm för supragingival användning. Pulvergranulernas sfäriska form minimerar skador på tänder och mjukvävnad samtidigt som du tar bort plack och missfärgingar på ett snabbt och säkert sätt. Pulvret är inte saltbaserat vilket ger en trevligare patientupplevelse i form av smak och att det sticker mindre i slemhinnan. Pulvrets egenskaper innebär också att man minimerar stopp och igensättning i sin handy eller bordsapparat.

MODELL FLASH pearl  
• 4 x 300g

**1.100 SEK\***

## Scalerspetsar

80 SPETSAR FÖR ALLA INDIKATIONER

Komplett  
spetsutbud



Tillägg: Kombinyckel REF: Z221076

### SCALING



**725 SEK\***  
830 SEK\*



G1-E



G2-E



G3-E



G6-E

### PERIO



**980 SEK\***  
1.090 SEK\*



P21R-E



P21L-E




P25R-E



P25L-E



P20-E



**KAMPANJ**

**Köp 6 spetsar, betala för 5!**

## Surgic Pro2

Kraftfull och pålitlig med flera nya egenskaper:

- Lättare och mindre motordel
- Enkel inställning och överblick av värden via den stora skärmen
- Ny teknik med färg LED ger naturligare färgåtergivning än vit LED
- Trådlösa kopplingar via bluetooth till fotkontroll, Osseo100(+) och iPads.
- Med iPad kopplad kan värden liveövervakas och sparas.
- Enheten kan också kopplas trådlöst till VarioSurg3 och 4.



### MODELL Surgic Pro2 OPT

Komplett maskin med:

- Trådlös fotpedal
- Motor med ledljus
- Implantatvinkelstycke X-SG20L (20:1) med ledljus.

**46.900 SEK\***

70.450 SEK\*

SPARA **23.550 SEK\***

### VÄRDEPAKET S7-B

#### Surgic Pro2 OPT

+ Ett extra vinkelstycke **X-SG20L** (20:1)

+ Kirurgiskt handstycke **X-SG65L** m. L. (1:1)

**57.380 SEK\***

83.000 SEK\*

SPARA **25.620 SEK\***



## IMPLANTAT OCH KIRURGIBEHANDLING TILL EN NY NIVÅ

Operativitet, säkerhet och trådlös anslutning. Dessa tre punkter är där den nya Surgic Pro2 gör skillnaden. NSK:s kirurgiska mikromotor presenterar en extraordinär innovation. Designad för att ge Tandläkaren den bästa enheten och njuta av den mest effektiva, säkra och bekväma arbetsupplevelsen. Det finns många anledningar att välja Surgic Pro2.



**1**  
Förbättrad operativitet tack vare den nya och mer kompakta motorn. Tyngdpunkten närmare huvudet på vinkelstycket ger mer komfort och mindre trötthet. Maximal vridmomentprecision. NSK:s avancerade AHC-kalibreringssystem erbjuder maximal säkerhet vid implantatplacering



**2**  
Känslig och säker display tack vare den nya platta skärmen som är lätt att rengöra. Den intelligenta pekskärmen är utformad för att svara även när man bär operationshandskar.



**3**  
För att möjliggöra att du ser blod och tandkött som om de hade naturligt ljus och därigenom ge bättre synlighet under varje ingrepp samtidigt som minimal värme genereras.



**4**  
Tack vare den nya irrigationspumpen som ger ett jämnt irrigationsflöde samtidigt som den passar perfekt till den kompakta designen av enheten.



**5**  
NSK:s avancerade AHC-kalibreringssystem erbjuder maximal säkerhet vid placering



**6**  
För att förbättra beslutsfattandet vid implantatbelastning. Särskilt viktigt vid direktbelastning eller patienter med hög risk.



**7**  
Till flera enheter som VarioSurg3 och 4, Osseo100+, trådlös kontrollpedal och iPad för att väsentligt förbättra omfånget av kirurgiska behandlingar.



**8**  
400 g lättare än föregående modell. Funktioner inkluderar val av irrigationsflöde, programval, rotationsriktning och rotationshastighet. Pedalen kan också anpassas efter varje Tandläkares preferenser.



## Kirurgi- och Implantatvinkelstycken



Optisk 1:1

MODELL X-SG25L  
• 1:1 Direktdrift

**8.630 SEK\***  
41.380-SEK\*



Optisk 20:1

MODELL X-SG20L  
• 20:1 Reducering

**12.550 SEK\***  
46.540-SEK\*



Optisk 1:3

MODELL X-SG93L  
• 1:3 Ökning

**12.870 SEK\***  
13.788-SEK\*



Optisk 1:3

MODELL Z-SG45L  
• 1:3 Ökning

**12.990 SEK\***  
17.140-SEK\*



Non optic 20:1

MODELL SG20  
• 20:1 Reducering

**8.730 SEK\***  
11.510-SEK\*



Optisk 1:1

MODELL X-SG65L  
• 1:1 Direktdrift

**10.490 SEK\***  
13.840-SEK\*



Non optic 1:1

MODELL SGS-ES  
• 1:1 Direktdrift  
• Inkl. sprayclip

**5.290 SEK\***  
6.960-SEK\*



Non optic 1:1

MODELL SGA-ES  
• 1:1 Direktdrift  
• Inkl. sprayclip

**7.200 SEK\***  
9.460-SEK\*

# Kirurgi

## Nyhet VarioSurg 4


KRAFTFULLT KIRURGISKT ULTRALJUDSSYSTEM MED LED



MODELL **VarioSurg4**  
Komplett maskin inkl. Basic H-S-sats och steriliseringskassett

**59.900 SEK\***  
72.500€\*

- Smart och intuitiv kontrollpanel
- Burst Mode med tre olika frekvensnivåer
- Kraftfull handenhet med supertunn design
- Justerbar ljusintensitet
- Ett brett och mångsidigt sortiment av spetsar
- Spetsar - Produkter från NSK:s precisionstillverkning
- Tyst och smidig vattentyp
- Kopplad till en trådlös fotkontroll
- Länk mellan Surgic Pro2 och VarioSurg 4



- med dubbla LED-lampor

### Inkluderar:

- Basis H-S spetsarsats och steriliseringskassett



LÄS MER



VID KÖP AV VARIOSURG4 SÅ FÅR DU DENNA PIEZOKURS PÅ KÖPET!

## NSK ACADEMY KURSER



## EXTRAKTIONER MED PIEZOKIRURGI

**5.900 SEK\***

Lär dig behärska den senaste tekniken inom dental kirurgi. Piezokirurgi är en innovativ metod för tandläkare som arbetar med kirurgi. De främsta fördelarna med piezotekniken är att den är säkrare, mer skonsam och mer precis än denleurs contraintes.

9 maj 2025 i Göteborg, Sverige.  
Föreläsare Jan Gudmundson


Kurser i piezokirurgi hålls kontinuerligt i NSKs lokaler i Göteborg

Mer information och anmälan



## Surgic Pro2 × VarioSurg 4

TVÅ ENHETER. EN LÖSNING. OBEGRÄNSAD POTENTIAL.



Länk mellan Surgic Pro2 och VarioSurg 4



VarioSurg 4 har inbyggd Bluetooth®-funktion som gör att den enkelt kan kopplas till det kirurgiska mikromotorsystemet Surgic Pro2. Detta gör det möjligt att använda båda enheterna med en enda trådlös fotkontroll. Växla enkelt mellan de två systemen och säkerställ ett smidigt och effektivt arbetsflöde.

### KAMPANJPAKET SV

#### \*Surgic Pro2

komplett maskin med LED inkl. optiskt vinkelstycke X-SG20L (20:1)



+ Optiskt vinkelstycke X-SG20L (20:1)



+ Kirurgiskt handstycke (optiskt) X-SG65L (1:1)



#### VarioSurg 4 non-FT

+ Komplet maskin utan fotpedal inkl. Basic H-S-sats och steriliseringskassett



+ Trådlös fotpedal



+ iCart Duo inkl. Link-kabel



**135.000 SEK\***

184.800 SEK\*

## Spetsar för Piezokirurgi



MODELL H-SG1



MODELL SG7D



MODELL SG16A



MODELL SG15B



MODELL SG17



MODELL SG11



MODELL SG15D

Be om den kompletta katalogen från din NSK-säljare. Eller upptäck hela sortimentet av spetsar genom att skanna den här QR-koden:



# Kirurgi

## Osseo 100

ENHET FÖR MÄTNING AV OSSEOINTEGRATION

Osseo 100 hjälper tandläkaren att besluta när implantatet kan belastas genom att mäta implantatstabilitet och osseointegration. Att veta säkert att man kan belasta är extra viktigt vid protokoll med kortare behandlingstid eller behandling av riskpatienter (tex diabetes, rökare, cancerdrabbade patienter). Osseo 100 mäter enkelt implantatstabilitet genom tre snabba steg. Mätningen sker med hjälp av MultiPeg (tillgänglig för de flesta implantattyper).  
3)MultiPeg ingår inte, säljs separat.

MODELL **Osseo 100**

**26.750 SEK\***  
33.440-SEK\*



Klart på bara 3 steg.  
Titta på videoklippet  
för att lära dig mer.



Osseo 100 är ett trådlöst enkelt verktyg som optimerar mina implantatbehandlingar. Objektiva mätvärden av osseointegrationen underlättar beslut om när implantat kan belastas. Jag använder även värdena för kommunikation med kollegor och patienter.

**Daniel Barhado**  
Tandläkare på DB Dental, Stockholm



## MultiPeg™

**350 SEK\***  
420-SEK\*



Scanna QR-kod för att se vilka MultiPegs som finns tillgängliga för olika implantatsystem och modeller.



Återanvändningsbar MultiPeg™

- För alla större implantatsystem
- Vävnadsvänlig, hållbar titan
- Autoklaverbar ca 20 gånger
- Optimal plattformsanpassning ISQ Standard Calibrated



## iSD900

SLADDLÖS PROTETISKRUVDRAGARE MED TORQUEKALIBRERING (TCS)

- Tidsbesparande via automatisk momentdragning av fästskruvar på distans- och implantatnivå.
- Fungerar med de flesta implantatsystem
- Torquekalibrering(TCS)
- Justerbar momentbegränsning mellan 10 och 40 Ncm
- 3 hastigheter (15, 20, 25/min)
- Ergonomisk On/Off-spak
- Tydlig LCD-display
- Laddare och uppladdningsbara batterier

MODELL **iSD900**

**18.640 SEK\***  
23.300-SEK\*





# Mobil tandvård

## VIVA ace

MOBILT TANDVÅRDSSYSTEM

**Vikt: endast 8,5 kg!**

VIVA ace är utrustad enligt följande:

- Borstlös LED-mikromotor NLX plus med Endo-funktioner
- Multifunktionell ultraljudsscaler Varios 170 med LED
- 3-vägs bläster utan lampa
- Salivsugning
- Stor display

MODELL VIVA ace

**127.350 SEK\***  
159.180 SEK\*



## Dentalone

MOBILT TANDVÅRDSUTRUSTNING

Dentalone är utrustad enligt följande:

- Borstlös NLX nano mikromotor med LED
- Multifunktionell ultraljudsscaler Varios 170 med LED
- 3-vägs bläster med LED
- Salivsugning
- Stor, bakgrundsbelyst display
- Instrumenthållare med automatisk valfunktion
- Fotpedal

MODELL Dentalone

**147.450 SEK\***  
184.310 SEK\*

Det som tidigare var en smidig liten vagn har nu blivit en komplett utrustad tandvårdsenhet. Oavsett syfte – inom hemtjänst, på skolor eller för humanitär hjälp – kan Dentalone enkelt förflyttas från en plats till en annan och förvandlas till en bekväm, användarvänlig tandvårdsenhet på några sekunder.



## VIVA MATE G5

BÄRBAR MIKROMOTOR MED BELYSNING  
FÖR MOBIL ANVÄNDNING

**Trådlös**

Denna mobila mikromotor/enhet kan användas var som helst tack vare dess starka batterier som är helt oberoende av nätanslutning i upp till 2 timmar. Med ett rotationspektrum på 3 000 till 30 000 rpm kan den användas för alla typer av tandvårdstillämpningar när den används med rätt handstycke eller vinkelstycke.



MODELL Viva Mate G5 Set

**19.860 SEK\***  
24.830 SEK\*



# Hygien och underhåll

## iCare+

AUTOMATISKT SYSTEM FÖR RENGÖRING,  
DESINFICERING OCH  
SMÖRJNING AV INSTRUMENT

Allt du behöver för perfekt rengöring, smörjning och desinficering av dina hand- och vinkelstycken. iCare+ rengör, desinficerar och smörjer 4 instrument.

### MODELL C2

- Inklusive 2 adapters för hand/vinkelstycken.

**69.990 SEK\***  
74.900-SEK\*

### MODELL C3

- Inklusive 3 adapters för hand/vinkelstycken.

**69.990 SEK\***  
74.500-SEK\*



# Labprodukter

## ULTIMATE XL

BORSTLÖS MIKROMOTOR

- 1 000–50 000 rpm
- Lätt, ergonomiskt handstykke
- Enastående, smidig drift
- Patenterad dammskyddsmekanism
- Automatisk hastighetskontroll
- Autodrift-funktion



LABMOTOR MED EXTRA HÖGT  
VRIDMOMENT 8,7 Ncm

Knämodell      Fotmodell  
Bordsmodell      Tornmodell

**20.570 SEK\***  
25.710-SEK\*

LABMOTOR MED SMALARE  
HANDTAG 6,0 Ncm

Knämodell      Fotmodell  
Bordsmodell      Tornmodell

**17.240 SEK\***  
21.540-SEK\*

# Endodonti

## iPex II

APEXLOKALISATOR

- Noggrann mätning av rotkanalen med hjälp av smartlogic technology
- Fungerar under alla förhållanden, inklusive torra, blöta och blodiga kanaler

MODELL iPex II

**8.500 SEK\***  
10.200-SEK\*



## NSK:s kundservice finns där för dig



Våra servicetekniker är alla experter på NSK:s produkter, och utgår ifrån NSK Nordics huvudkontor i Göteborg

Hos NSK Nordic har vi utvecklat och förfinat service av NSK:s produkter för att vara en naturlig förlängning av produktkedjan. Reparationer utförs av erfarna NSK-tekniker som endast använder originalreservdelar. Vårt mål: att se till att alla tandläkare kan dra nytta av våra instruments effektivitet, livslängd och precision.

Att skicka ditt instrument till NSK har aldrig varit enklare!  
Beställ din servicepåse här.



<https://nordic.promotion.nsk-dental.com/nsk-kundservice/>

Email: [service@nsk-nordic.com](mailto:service@nsk-nordic.com)  
Behöver du mer information om våra reparationspaketpriser?  
Kontakta vår kundservice på +46 31 202024.

VI ERBJUDER LOKAL SERVICE OCH SUPPORT!

## KONTAKT

### FÖRSÄLJNING



#### Niklas Nordström

Tel: 070-529 28 12  
Email: niklas.nordstrom@nsk-nordic.com




#### Andreas Rosberg

Tel: 073-158 78 17  
Email: andreas.rosberg@nsk-nordic.com



#### Nicklas Lindblad

Tel: 070-529 28 58  
Email: nicklas.lindblad@nsk-nordic.com




Önskar du ett skräddarsytt erbjudande så går det bra att kontakta någon av våra produktspecialister


\*Alla priser i broschyren anges exkl. moms. Våra erbjudanden gäller inte i kombination med avtalspriser eller andra rabatter. Kampanjen gäller tom 31 december 2024. Med reservation för eventuella fel/tryckfel eller förändringar.

STAY INFORMED, STAY CONNECTED!

FÖLJ OSS PÅ:



Prenumerera på  
vårt nyhetsbrev!



@nsknordic



@nsk-nordic



@nsknordic



@nskdentaleurope